

**Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H O#el Zincat 4.8 împachetare mare M5X40**



Cod Articol	24660.050.040
Marcă	-
UBB	950353159938
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639684
PKG. of 250	Exclusiv împachetare

**Parametri tehnici**

Diametru (d-D)	M5
Lungime (L) (mm)	40
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Informații suplimentare	împachetare mare
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

**Standarde**

ISO	7045-H
DIN	7985-H

**Specificatii tehnice**

$d_k$	10
Filet complet $L \leq$	25
k	3.8
Nr. locaș cruce	2
P	0.80

**Desen tehnic**

