

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform DIN 7985-H Oțel Simplu 4.8 M3X10

Cod Articol	24661.030.010
Marcă	-
UBB	500649014296
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249844
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	20
k	2.4
L (mm)	10
Nr. locaș cruce	1
P	0.5

Desen tehnic

