

## Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform DIN 7985-H Oțel Simplu 4.8 M3X16

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cod Articol  | 24661.030.016        |
| Marcă        | -                    |
| UBB          | 500649014452         |
| UNSPSC       | 31161504             |
| EAN          | 8717077249868        |
| PKG. of 2000 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Diameter            | M3                   |
| Lungime             | 16 mm                |
| Clasă               | 4.8                  |
| Tip antrenare       | Phillips             |
| Forma de cap        | Cap cilindric bombat |
| Material            | Oțel                 |
| Tratament suprafață | Simplu               |
| Filete              | Filet metric         |

### Standarde

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 7985  |
| ISO | ≈7045 |

### Specificatii tehnice

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M3  |
| Thread length (min.) | 19  |
| dk (max.)            | 6   |
| Filet complet L ≤    | 20  |
| k                    | 2.4 |
| L (mm)               | 16  |
| Nr. locaș cruce      | 1   |
| P                    | 0.5 |

### Desen tehnic

