



Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Pozidriv DIN 7985-Z Oțel Zincat 4.8 M2X5

Cod Articol	24662.020.005
Marcă	-
UBB	500654327393
UNSPSC	31161504
EAN	8712423009875
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Filet complet L ≤	18
k	1.6
L (mm)	5
Nr. locaș cruce	1
P	0.4

Desen tehnic

