



Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 M3X20

Cod Articol	24665.030.020
Marcă	-
UBB	950353905587
UNSPSC	31161504
EAN	8715492640703
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	20
k	2.4
L (mm)	20
Nr. locaș cruce	1
P	0.5

Desen tehnic

