



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel Zincat 4.8 M1,6X3

Cod Articol	24672.016.003
Marcă	-
UBB	500654333565
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010499
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.6
Lungime	3 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Specificatii tehnice

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3
Filet complet $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	3
Nr. locaș cruce	0
P	0.35

Desen tehnic

