



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel Zincat 4.8 M2X5

Cod Articol	24672.020.005
Marcă	-
UBB	500654334068
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010543
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
Nr. locaș cruce	1
P	0.4

Desen tehnic

