



## Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #10-24X5/8

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cod Articol  | 24676.048.015        |
| Marcă        | -                    |
| UBB          | 500668237380         |
| UNSPSC       | 31161504             |
| EAN          | 8712423040403        |
| PKG. of 1000 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter            | NO.10                   |
| Lungime             | 5/8 Inch                |
| Tip antrenare       | Pozidriv                |
| Forma de cap        | Cap înecat              |
| Material            | Oțel                    |
| Direcție filet      | Dreapta                 |
| Tratament suprafață | Zincat                  |
| Filete              | Unified National Coarse |
| Filete pe inch      | 24                      |

Info  
Screws with diameter  $\leq$  No.5 and length  $\leq$  1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length  $\leq$  2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

### Standarde

ASME B18.6.3

### Specificatii tehnice

|          |       |
|----------|-------|
| A (max.) | 0.362 |
| H (max.) | 0.116 |

### Desen tehnic

**FABORY**

