



Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #10-24X1.

Cod Articol	24676.048.025
Marcă	-
UBB	500668237612
UNSPSC	31161504
EAN	8712423040434
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.10
Lungime	1 Inch
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	24

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME B18.6.3

Specificatii tehnice

A (max.)	0.362
H (max.)	0.116

Desen tehnic

FABORY

