

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform DIN 7985-Z Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X45

Cod Articol	24812.080.045
Marcă	-
UBB	500668248197
UNSPSC	31161504
EAN	8712423041486
PKG. of 125	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	45 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	16
Filet complet $L \leq$	40
k	6
L (mm)	45
Nr. locaș cruce	4
P	1.25

Desen tehnic

