



Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Pozidriv Oțel Zincat D7500 M5X25

Cod Articol	26550.050.025
Marcă	-
UBB	500649039533
UNSPSC	31162400
EAN	8717077252370
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	25 mm
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈7500-1-CE Z
-----	--------------

Specificatii tehnice

d-D	M5
dk (max.)	10
k (max.)	3.95
L (mm)	25
Nr. locaș cruce	2
P	0.8

Desen tehnic

