



Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș hexalobular Oțel Zincat M3X12

Cod Articol	26551.030.012
Marcă	-
UBB	500649041836
UNSPSC	31162400
EAN	8717077252608
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	12 mm
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈7500-1-PE
-----	------------

Specificatii tehnice

d-D	M3
dk (max.)	6
k (max.)	2.52
L (mm)	12
P	0.5
Locaș	10

Desen tehnic

