



Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C- H Oțel Zincat împachetare mare ST4,8X19MM

Cod Articol	26690.048.019
Marcă	-
UBB	950352122812
UNSPSC	31161507
EAN	8715492946140
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4.8 mm
Lungime	19 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet autofiletant
Info	Atenție: electro galvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen. împachetare mare

Standarde

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Specificatii tehnice

D (mm)	4.8
dk	9.5
k ≈	3
L (mm)	19
Nr. locaș cruce	2
P	1.6

Desen tehnic

