



Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce DIN 7981 F-H Oțel Zincat 5,5X22MM

Cod Articol	26765.055.022
Marcă	-
UBB	500649055943
UNSPSC	31161507
EAN	8717077254015
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5.5 mm
Lungime	22 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet autofiletant

Standarde

ISO	≈7049 F
DIN	7981 F
ASME	≈B18.6.5M-B
BS	≈4174-B
NF	≈E25-658 F

Specificatii tehnice

D (mm)	5.5
dk (max.)	10.8
k	3.95
L (mm)	22
Nr. locaș cruce	3
P	1.8

Desen tehnic

