



Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce DIN 7981 F-H Oțel Zincat 5,5X32MM

Cod Articol	26765.055.032
Marcă	-
UBB	500649056107
UNSPSC	31161507
EAN	8717077254039
PKG. of 250	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5.5 mm
Lungime	32 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet autofiletant

Standarde

BS	≈4174-B
ISO	≈7049 F
NF	≈E25-658 F
ASME	≈B18.6.5M-B
DIN	7981 F

Specificatii tehnice

D (mm)	5.5
dk (max.)	10.8
k	3.95
L (mm)	32
Nr. locaș cruce	3
P	1.8

Desen tehnic

