



## Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat ST5,5X70MM

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 31825.055.070        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500645279844         |
| UNSPSC      | 31161507             |
| EAN         | 8717077074750        |
| PKG. of 250 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Diameter            | 5.5 mm             |
| Lungime             | 70 mm              |
| Tip antrenare       | Phillips           |
| Forma de cap        | Cap cilindric      |
| Material            | Oțel               |
| Tratament suprafață | Zincat             |
| Filete              | Filet autofiletant |

Info Lungimea maximă de prindere KL = L - L1. Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

### Standarde

|     |          |
|-----|----------|
| DIN | 7504-M H |
| ISO | 15481 H  |

### Specificatii tehnice

|                 |     |
|-----------------|-----|
| D (mm)          | 5.5 |
| dk              | 11  |
| k               | 4   |
| L (mm)          | 70  |
| L1 ≈            | 7   |
| Nr. locaș cruce | 3   |
| P               | 1.8 |

### Desen tehnic

