



**Șaibe Arc-Disc DIN
2093 Oțel arc 50 Cr V4
Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat
150X61,0X5,0MM**

Cod Articol	36307.980.050
Marcă	-
UBB	500644904566
UNSPSC	31161811
EAN	8717077039858
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	61 mm
d _e	150
d _i	61
Material	Oțel arc
Material tehnic	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern	150
Tratament suprafață	Fosfatat

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Șaibele
arc-disc menționate
mai sus sunt
conform ≈ DIN 2093
potrivite pentru uz
general. Pentru
aplicații mai critice
se recomandă
alegerea unor
șaibe arc-disc din
grupele de articole
36300,36302,36303
și 36450. Grupa
1: t 1,25 din oțel
C67S. Grupa 2: 1,25

Standarde

DIN ≈2093-A/C

$\leq t \leq 6,0$ din oțel
 51 Cr V4 (muchiiile
 acestor șaibe nu
 sunt rectificate). F =
 puterea de arcuire în
 Newton la o deviere
 $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 -$
 t). Tip A: execuție
 grea ($De/t \approx 18$). Tip
 B: execuție medie
 ($De/t \approx 28$). Tip C:
 execuție ușoară
 ($De/t \approx 40$). Dacă
 acest tip nu este
 menționat atunci
 dimensiunea nu
 este standardizată
 DIN. Pentru
 calculațiile de arc-
 discuri, vedeți DIN
 2092.

Specificatii tehnice

di (H12)	61
D (mm)	61
F	31041
l0	10.3
t	5
Grosime	5

Desen tehnic

