



Știft conic cu filet de extracție interior DIN 7978 A Oțel prelucrabil 6X16MM

Cod Articol	39012.060.016
Marcă	-
UBB	950359474497
UNSPSC	31163205
EAN	8715492794062
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	6 mm
Lungime	16 mm
Material	Oțel prelucrabil
Info	Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include și capetele rotunjite (toleranță js15)

Standarde

DIN	7978-A
NEN	≈2463
NF	≈E27-479
ISO	≈8736-A

Specificatii tehnice

a ≈	0.8
d1	6
d2	4
D (mm)	6
L (mm)	16
r ≈	4
t1	6

Desen tehnic

