



## Știft cilindric întărit, zonă de toleranță h6 DIN ≈6325 Oțel 60±2HRC Simplu 2X20MM

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 39078.020.020        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 951359009184         |
| UNSPSC      | 31163203             |
| EAN         | 8715494032735        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diameter            | 2 mm    |
| Lungime             | 20 mm   |
| Material            | Oțel    |
| Material tehnic     | 60±2HRC |
| Tratament suprafață | Simplu  |

#### Info

Știfturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere și de măsurare. Lungimea nominală (L#, clasă de toleranță js14) include și capetele rotunjite ( toleranță js14)

### Standarde

|     |          |
|-----|----------|
| ISO | ≈8734-A  |
| NEN | ≈2282    |
| DIN | ≈6325    |
| NF  | ≈E27-475 |

### Specificatii tehnice

|        |      |
|--------|------|
| D (mm) | 2    |
| L (mm) | 20   |
| L1     | 20   |
| L2     | 0.6  |
| r ≈    | 2    |
| z1 ≈   | 0.3  |
| z2 ≈   | 0.18 |

### Desen tehnic

