


Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 4,5X28MM



Cod Articol	39100.045.028
Marcă	-
UBB	500645334045
UNSPSC	31163201
EAN	8717077080409
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4.5 mm
Lungime	28 mm
Material	Oțel arc
Material tehnic	420-560 HV30

Standarde

NEN	2458
DIN	1481
ISO	8752
BS	7060

Info

Atenție:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen. Dimensiunile
d1 și d2 din tabelul
superior sunt după
montare. Pentru pini
cu diametrul $d \geq 10$
mm o configurație
cu o singură
canelare este
optional la discreția
producătorului. V =
rezistența minimă
la forfecare,
dublă, în kN
Clasa de toleranță
recomandată pentru
orificiul de montaj
cu diametrul d
(nominal) este
H12. Caracteristici
speciale ale
știfturilor : Aceste
știfturi sunt

folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună. Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare. Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificatii tehnice

a (min.)	0.8
d1 (max.)	5.1
d1 (min.)	4.9
d2 ≈	2.9
D (mm)	4.5
L (mm)	28
s	1
V	15.36

Desen tehnic

