


Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 3X20MM



Cod Articol	39105.030.020
Marcă	-
UBB	500649080024
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256422
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3 mm
Lungime	20 mm
Material	Oțel arc
Material tehnic	420-560 HV30
Tratament suprafață	Zincat

Standarde

ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481
BS	7060

Info

Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare. Pentru pini cu diametrul $d \geq 10$ mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului. V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12. Caracteristici speciale ale știfturilor : Aceste știfturi sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive

FABORY

împreună. Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare. Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificatii tehnice

a (min.)	0.5
d1 (max.)	3.5
d1 (min.)	3.3
d2 ≈	2.1
D (mm)	3
L (mm)	20
s	0.6
V	6.32

Desen tehnic

