


Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 4X28MM



Cod Articol	39105.040.028
Marcă	-
UBB	500649080693
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256484
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4 mm
Lungime	28 mm
Material	Oțel arc
Material tehnic	420-560 HV30
Tratament suprafață	Zincat

Standarde

BS	7060
DIN	1481
ISO	8752
NEN	2458

Info

Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare. Pentru pini cu diametrul $d \geq 10$ mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului. V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12. Caracteristici speciale ale știfturilor : Aceste știfturi sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive

FABORY

împreună. Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare. Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificatii tehnice

a (min.)	0.65
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	28
s	0.8
V	11.24

Desen tehnic

