



10X115

Cod Articol	45794FIS
Marcă	-
UBB	500616730700
UNSPSC	31162101
EAN	4006209457948
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Burghiu \varnothing	10
-----------------------	----

Lungime diblu	115
---------------	-----

Remarci	do = Diametrul nominal de găurire. Tfix = Raza de prindere. hef = Adâncimea efectivă de ancorare. Min. td = Adâncimea de găurire recomandată. kN = Sarcina în kN. Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranță $y_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în calcul. Când are loc o reducere a distanțierii minime sau o distanței marginale este recomandată o recalculare a forțelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate,
---------	--

Standarde

amândouă fiind disponibile la cerere. Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind și ele disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

Desen tehnic

