

## Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X25

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 45810.080.025        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950351734427         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492838506        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Diameter        | M8            |
| Lungime         | 25 mm         |
| Clasă           | 60            |
| Tip antrenare   | Hexagon       |
| Forma de cap    | Cap hexagonal |
| Material        | Kuprodur      |
| Material tehnic | CU5           |
| Direcție filet  | Dreapta       |
| Filete          | Filet metric  |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |

### Specificatii tehnice

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M8   |
| k      | 5.3  |
| L (mm) | 25   |
| P      | 1.25 |
| s      | 13   |

### Desen tehnic

