



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Alamă CU2/CU3 Nichelat M3X16

Cod Articol	48550.030.016
Marcă	-
UBB	950353232941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492853691
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	16 mm
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Alamă
Material tehnic	CU2/CU3
Tratament suprafață	Nichelat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

