

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M12X420

Cod Articol	51000.120.420
Marcă	-
UBB	500571245348
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131698
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	420 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	420
P	1.75

Desen tehnic



