

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M24X150

Cod Articol	51000.240.150
Marcă	-
UBB	950351770132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252029
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	150 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3

Desen tehnic



