

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 70 M16X70

Cod Articol	51010.160.070
Marcă	-
UBB	950351781360
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256706
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	70 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Specificatii tehnice

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Desen tehnic

