

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M27X150

Cod Articol	51010.270.150
Marcă	-
UBB	500571242782
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540698
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	150 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

Desen tehnic

