



Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal DIN 7984 Oțel inoxidabil A2 M12X30

Cod Articol	51040.120.030
Marcă	-
UBB	952351056991
UNSPSC	31161605
EAN	8715492260574
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	30 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric plat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7984
-----	------

Info	Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel
------	---

inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oțelului fără a include și clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Fostele și actualele indicații pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.)	30
d-D	M12
dk	18
Filet complet $L \leq$	45
k	7
L (mm)	30
P	1.75
s	8

Desen tehnic

