



Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal cu ghidaj DIN 6912 Oțel inoxidabil A2 M10X35

Cod Articol	51042.100.035
Marcă	-
UBB	951351904374
UNSPSC	31161605
EAN	8715492261281
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	35 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric plat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info	Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe
------	--

Standarde

DIN	6912
-----	------

de asamblare de oțel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oțelului fără a include și clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Fostele și actualele indicații pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
------------------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	26
---------------------------	----

d-D	M10
-----	-----

dh	5
----	---

dk	16
----	----

Filet complet $L \leq$	35
------------------------	----

k	6.5
---	-----

L (mm)	35
--------	----

P	1.5
---	-----

s	8
---	---

Desen tehnic

