



Șurub cu cap înecat și locaș hexalobular DIN ≈7991 Oțel inoxidabil A2 M4X12

Cod Articol	51047.040.012
Marcă	-
UBB	500571712610
UNSPSC	31161518
EAN	8715494112161
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	12 mm
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈10642
DIN	≈7991

Info	Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel
------	---

inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oțelului fără a include și clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Fostele și actualele indicații pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (max.)	2.3
L (mm)	12
P	0.7
Locaș	20
α	90

Desen tehnic

