



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1X6

Cod Articol	51120.010.006
Marcă	-
UBB	950353254895
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270573
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1
Lungime	6 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	84
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	6
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Desen tehnic