



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,4X8

Cod Articol	51120.014.008
Marcă	-
UBB	500571321156
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119009
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.4
Lungime	8 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M1.4
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	0.9
L (mm)	8
n	0.3
P	0.3
t (min.)	0.4

Desen tehnic