



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,7X10

Cod Articol	51120.017.010
Marcă	-
UBB	500571321644
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119054
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.7
Lungime	10 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M1.7
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.4
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.2
L (mm)	10
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Desen tehnic