

#urub cu cap cilindric, loca# crestat DIN 84 O#el inoxidabil A2 70 împachetare mare M4X100



Cod Articol	51120.040.100
Marcă	-
UBB	950353461474
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271600
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	100
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Informații suplimentare	împachetare mare
Forma de cap	Cap cilindric
Material (lung)	O#el inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	7
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	2.6
n	1.2
P	0.70
t (min.)	1.1

Desen tehnic

