



Știft filetat cu locaș hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M16X90

Cod Articol	51240.160.090
Marcă	-
UBB	500571327278
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137041
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	90 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Flat
Filete	Filet metric
Info	Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Standarde

NEN	2341
BS	4168-2
DIN	913
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180

Specificatii tehnice

d-D	M16
dp (max.)	12
L (mm)	90
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Desen tehnic

