

Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M1,6X4



Cod Articol	51305.016.004
Marcă	-
UBB	500634417165
UNSPSC	31161504
EAN	8715494636858
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.6
Lungime	4 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexalobular
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈965
ISO	≈14581
NF	≈E25-119-1

Specificatii tehnice

d-D	M1.6
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3
Filet complet L ≤	18
k (max.)	0.96
L (mm)	4
P	0.35
Locaș	5

Desen tehnic

