


Știft elastic, masiv, inox A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 8X28MM



Cod Articol	51428.080.028
Marcă	-
UBB	500635844656
UNSPSC	31163201
EAN	8717077786264
PKG. of 250	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	8 mm
Lungime	28 mm
Material	Oțel inox de arc
Info	Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare. Pentru pini cu diametrul $d \geq 10$ mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului. V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12. Caracteristici speciale ale știfturilor : Aceste știfturi sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună. Sunt foarte potrivite pentru a

Standarde

DIN	≈1481
BS	≈7060
NEN	≈2458
ISO	≈8752

absorbi forțe de
forfecare. Dacă
aceste știfturi sunt
folosite în conexiuni
cu șuruburi următorul
aranjament ar trebui
folosit:

Specificatii tehnice

a	2
d1 (max.)	8.8
d1 (min.)	8.5
d2 ≈	5.5
D (mm)	8
L (mm)	28
s	1.5

Desen tehnic

