



Știfturi DIN 1475 solide paralele central canelate DIN 1475 Oțel inoxidabil A1 2X10MM

Cod Articol	51587.020.010
Marcă	-
UBB	500697300886
UNSPSC	31163215
EAN	8715492080554
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime	10 mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A1

Info

V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel). Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel). Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11. Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.

Standarde

NEN	≈2606
ISO	≈8742
DIN	1475

Specificatii tehnice

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15

Desen tehnic

L (mm)	10
$r \approx$	2
Toleranță	h9
V	2.85

