



Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș crestat DIN 7972 C Oțel inoxidabil A2 ST4,8X38MM

Cod Articol	51620.048.038
Marcă	-
UBB	950352178681
UNSPSC	31161507
EAN	8715492300652
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4.8 mm
Lungime	38 mm
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet autofiletant

Standarde

DIN	7972 C
BS	4174
ISO	1482 C
NF	E25-660 C

Specificatii tehnice

D (mm)	4.8
dk	9.5
k ≈	3
L (mm)	38
n	1.2
P	1.6

Desen tehnic

