



Bușon cu flanșă și locaș hexagonal cu filet paralel de instalații, filet britanic G - BSPP DIN 908 Oțel inoxidabil A2 G1/2A

Cod Articol	51964.127.001
Marcă	-
UBB	500571740009
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098595
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1/2 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet cilindric pentru țevi

Standarde

DIN	908
-----	-----

Specificatii tehnice

d1	1
d2 (h14)	26
L ≈	18
s (D12)	10
Filete pe inch	14

Desen tehnic

