

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M8X25

Cod Articol	53520.080.025
Marcă	-
UBB	950351837550
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318688
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	25 mm
Clasă	80
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Desen tehnic

