

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 70 M8X30

Cod Articol	55000.080.030
Marcă	-
UBB	500571367282
UNSPSC	31161620
EAN	8715494143844
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	30 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Desen tehnic

