

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M14X180

Cod Articol	55000.140.180
Marcă	-
UBB	952351936796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321046
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	180 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	180
P	2

Desen tehnic



