

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M30X210

Cod Articol	55000.300.210
Marcă	-
UBB	952351691664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322098
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	210 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	210
P	3.5

Desen tehnic



