

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M14X70

Cod Articol	55010.140.070
Marcă	-
UBB	951351917814
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324757
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	70 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Specificatii tehnice

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Desen tehnic

