

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M22X50

Cod Articol	55010.220.050
Marcă	-
UBB	951351922194
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325389
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	50 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Specificatii tehnice

d-D	M22
k	14
L (mm)	50
P	2.5
s	32

Desen tehnic

