



Șurub cu cap cilindric redus și locaș hexagonal cu ghidaj DIN 6912 Oțel inoxidabil A4 M12X60

Cod Articol	55042.120.060
Marcă	-
UBB	952351088671
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327291
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	60 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric plat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info	Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăți este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe
------	--

Standarde

DIN	6912
-----	------

de asamblare de oțel
inoxidabil se indică
prin marcarea doar
a gradului oțelului
fără a include și
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70 →
A2). Fostele și
actualele indicații pot
să se regăsească
în paralel pentru o
perioadă.

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dh	6
dk	18
Filet complet $L \leq$	45
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	10

Desen tehnic

