



Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 70 M2,5X8

Cod Articol	55050.025.008
Marcă	-
UBB	951351809748
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327574
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	8 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Mărimile cu diametru M20 au clasa minimă de proprietăți 50.

Standarde

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125

Specificatii tehnice

b	17
d-D	M2.5
dk (max.)	4.5
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	2.5
L (mm)	8
P	0.45
s	2

Desen tehnic

